

**Par de guantes, Talla de los guantes: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	094241 11
GTIN	4045197883995
Clase de artículo	02H

Descripción**Ejecución:**

Guantes de montaje con recubrimiento de PU para trabajos precisos en entornos de trabajo secos. Buen tacto y alta transpirabilidad. Adecuados especialmente para el manejo preciso de piezas pequeñas electrónicas, trabajos de mantenimiento, inspecciones y trabajos de montaje.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	11
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas

EN 388	4131X
Material de base	Poliamida
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	255 mm
Color	blanco
Tecnología de punto	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso