

# Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueo Multicolor con recubrimiento plástico, Hex-Plus, Número de destornilladores: 9



## Datos de pedido

Número de pedido	627133 9
GTIN	4013288188403
Clase de artículo	63F

## Descripción

### **Ejecución:**

La bola de bloqueo de resorte de acero de alta calidad mantiene fijos los tornillos en todas las posiciones, incluso los tornillos inclinados. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.

El **soporte de plástico** permite la extracción de todas las llaves fácilmente, sin necesidad de mover el resto.

## Ventaja:

Buscador de herramientas "Take it easy" con código de colores por tamaños – **para la localización sencilla y rápida.** 

#### **Material:**

Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie BlackLaser.

#### **Contenido:**

1 destornillador acodado de cada tamaño – a partir de 3 mm con bola de bloqueo: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Almacenamiento en: Soporte de plástico

## Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Medida de llave	1,5

# **Å** Hoffmann Group

Medida de llave	2
Medida de llave	2,5
Medida de llave	3
Medida de llave	4
Medida de llave	5
Medida de llave	6
Medida de llave	8
Medida de llave	10
Número de destornilladores	9
Quality Dress	950/9 Hex Stainless multicolor HF 1
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Función de soporte	Bola de bloqueo a partir de tam. 3
Codificación de colores	SÍ
Mango con recubrimiento plástico	SÍ
Modelo largo	SÍ
Tipo de producto	Destornilladores