



Par de guantes BASIC, Talla de los guantes: 7



Datos de pedido

Número de pedido	094411 7
GTIN	4045197884152
Clase de artículo	02H

Descripción

Ejecución:

Guantes de algodón interlock con puño y **revestimiento de nitrilo 3/4** para una protección más segura y cómoda en trabajos con piezas aceitosas, grasientas y mojadas. Adecuados para trabajos de montaje, fabricación y transformación de metales, trabajos de mantenimiento, trabajos con piezas de fundición, controles de calidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	7
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	12

Secar	Secar con aire
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	Exento de DMF
EN 388	4111X
Material de base	Algodón
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	255 mm
Color	amarillo
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso