



Par de guantes BASIC, Talla de los guantes: 9



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094411 9 |
| GTIN | 4045197884176 |
| Clase de artículo | 02H |

Descripción

Ejecución:

Guantes de algodón interlock con puño y **revestimiento de nitrilo 3/4** para una protección más segura y cómoda en trabajos con piezas aceitosas, grasientas y mojadas. Adecuados para trabajos de montaje, fabricación y transformación de metales, trabajos de mantenimiento, trabajos con piezas de fundición, controles de calidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|------------------|
| Talla de guante | 9 |
| Tipo de guante | Guantes multiuso |
| Categoría de protección | Categoría II |
| Contenido | 12 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Secar | Secar con aire |
| Característica de los guantes | Exento de silicona |
| Característica de los guantes | Apto para la piel de personas alérgicas |
| Característica de los guantes | Exento de DMF |
| EN 388 | 4111X |
| Material de base | Algodón |
| Recubrimiento | Nitril |
| Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 |
| Intervalo de aplicación | Universal |
| Longitud | 255 mm |
| Color | amarillo |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicación | reutilizable |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |