



Extractor de espárragos, 1/2 pulgada, Para rosca: M6



Datos de pedido

Número de pedido	651390 M6
GTIN	4045197215444
Clase de artículo	62D

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Ø lado carraca: 25 mm

Longitud: 55 mm

Descripción técnica

Para rosca	M6
Longitud	55 mm
Ø lado carraca	25 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Superficie	pavonado
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vaso

Accesorios

Espiga de unión para vasos, 1/2 pulgada Ø×Longitud
3X20 mm

651900 3X20

Anillo de goma para vasos, 1/2 pulgada Ø 25 mm

651800 25

Juego de abrazaderas seguridad 10 piezas, para vasos,
1/2 pulgada, incluido extractor Tipo 3

651790 3