


## Calibre para ranuras en ejes, A–ZC 7–13, medida nominal: 24mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 484406 24     |
| GTIN              | 2050001937292 |
| Clase de artículo | 48B           |

### Descripción

#### Ejecución:

Calibre para ranuras en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado pasa con **sobremedida por desgaste** según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.

Calibres para ranuras en ejes hasta **campos de tolerancia ISO A–ZC** en los **grados de tolerancia básica 7–13**. En el pedido, indicar la medida nominal, el campo de tolerancia y el grado de tolerancia básico o la clase de tolerancia necesaria, p. ej. n.º 484406 tam. 10M6.

#### Aplicación:

Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Nota:

Definir la clase de tolerancia deseada. En el pedido, indicar **campo de tolerancia (A–CZ)** y nivel de tolerancia de base (7–13), p. ej., n.º 484406 tam. **10M6**. Calibre para ranuras en ejes con medida intermedia y todas las medidas nominales con tolerancia numérica, ver n.º 484409; 484411.

### Descripción técnica

|                     |       |
|---------------------|-------|
| medida nominal      | 24 mm |
| Campo de tolerancia | G     |
| Campo de tolerancia | A     |
| Campo de tolerancia | B     |
| Campo de tolerancia | C     |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Campo de tolerancia | CD                |
| Campo de tolerancia | D                 |
| Campo de tolerancia | E                 |
| Campo de tolerancia | EF                |
| Campo de tolerancia | F                 |
| Campo de tolerancia | FG                |
| Campo de tolerancia | H                 |
| Campo de tolerancia | J                 |
| Campo de tolerancia | JS                |
| Campo de tolerancia | M                 |
| Campo de tolerancia | K                 |
| Campo de tolerancia | N                 |
| Campo de tolerancia | P                 |
| Campo de tolerancia | S                 |
| Campo de tolerancia | R                 |
| Campo de tolerancia | T                 |
| Campo de tolerancia | U                 |
| Campo de tolerancia | X                 |
| Campo de tolerancia | V                 |
| Campo de tolerancia | FG                |
| Campo de tolerancia | Z                 |
| Campo de tolerancia | ZA                |
| Campo de tolerancia | ZC                |
| Campo de tolerancia | ZB                |
| Norma               | DIN EN ISO 1938-1 |
| Calidad             | 7                 |
| Calidad             | 8                 |
| Calidad             | 9                 |
| Calidad             | 10                |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Calidad                         | 11                           |
| Calidad                         | 12                           |
| Calidad                         | 13                           |
| Material                        | Acero templado               |
| Atributo del nombre de producto | A-ZC 7-13                    |
| Calibración                     | L6                           |
| Tipo de producto                | Calibre para ranuras en ejes |

### Servicios

|  |           |
|--|-----------|
| Calibración Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm | 028300 60 |
|--|-----------|