

Calibre liso Pasa / No pasa Cromado sólido H7, Ø nominal: 61mm**Datos de pedido**

Número de pedido	484040 61
GTIN	2050001955524
Clase de artículo	48B

Descripción**Ejecución:**

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un **aumento de medida por desgaste** según DIN 7164.

Lado Pasa con superficies de medición de cromado duro. Se obtiene una duración aprox. 8 veces superior.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Nota:

- **Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en www.hoffmann-group.com, p. ej, n.º 484000 tam. 82.**

Descripción técnica

Campo de tolerancia	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Calidad	7
medida nominal	61 mm
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Calibración	M2
Tipo de producto	Calibre liso Pasa/No Pasa

Servicios

CalibraciónCalibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 200 mm

028300 200

Calibración DAkkSCalibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo
200 mm

028340 200