



## Extractor de espárragos, 1/2 pulgada, Para rosca: M10



### Datos de pedido

Número de pedido	651390 M10
GTIN	4045197215468
Clase de artículo	62D

### Descripción

#### Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

**Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.**

#### Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Ø lado carraca: 25 mm

Longitud: 55 mm

### Descripción técnica

Ø lado carraca	25 mm
Longitud	55 mm
Para rosca	M10
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Superficie	pavonado
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vaso

---

**Accesorios**

Juego de abrazaderas seguridad 10 piezas, para vasos,  
1/2 pulgada, incluido extractor Tipo 3

651790 3

Anillo de goma para vasos, 1/2 pulgada Ø 25 mm

651800 25

Espiga de unión para vasos, 1/2 pulgada Ø×Longitud  
3X20 mm

651900 3X20