

**Cizallas para cables de carraca con brazo telescópico, Longitud total: 680mm****Datos de pedido**

Número de pedido	731230 680
GTIN	4003773071570
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Corte con poca fuerza gracias a una relaciones de transmisión óptimas y brazo telescópico. Posibilidad de abrir la herramienta en cualquier posición de corte. Longitud de apoyo ajustable en varios niveles. Extraíble de 650 a 860 mm.

Aplicación:

Para cortar limpiamente cables de cobre y de aluminio. Adecuado también para cables con recubrimiento de goma o de plástico y con refuerzo con acero en cinta.

Material:

Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite.

Nota:

No es adecuado para alambre de acero ni cables metálicos.

Descripción técnica

para conductores individuales de cobre/aluminio	960 / 1085 mm ²
Longitud total	680 mm
Para Ø de cable multiconductor	100 mm
Peso	4980 g
Material	Cuchilla: Acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite

Brazo	Tubo ovalado de aluminio, de alta resistencia
Función de carraca	sí
Tipo de producto	Tijera