



Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips®, KW, Longitud total: 140mm



Datos de pedido

Número de pedido	726480 140
GTIN	4003773081647
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificadas con precisión, con bisel de corte fino. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

De acero inoxidable (INOX).

Descripción técnica

Longitud total	140 mm
Longitud de filo	12,3 mm
Anchura de cabeza	15,7 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,2 - 2,1 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio	0,2 - 1,2 mm
Bisel de corte	sin filo de corte
Material	Acero fino, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 54 HRC)
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
con soporte para alambre	no
Tipo de producto	Alicate cortante