



## Cuchilla de tornear derecha similar a DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Vástago cuadrado: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	296125 10
GTIN	4045197884695
Clase de artículo	22E

### Descripción

**Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

**Aplicación:**

P20/K25 para el mecanizado de acero y fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

**Atención:**

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

### Descripción técnica

Vástago cuadrado	10 mm
Longitud total	100 mm
Material de corte	P20/K25
Tipo de producto	Cuchilla de tornear