



Cuchilla de torneado derecha similar a DIN 4972 (ISO 2), M20, Vástago cuadrado: 16mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 296130 16 |
| GTIN | 4045197884732 |
| Clase de artículo | 22E |

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

| | |
|-------------------|----------------------|
| Vástago cuadrado | 16 mm |
| Longitud total | 110 mm |
| Material de corte | M20 |
| Tipo de producto | Cuchilla de torneado |