

HOLEX**Cuchilla de torneado para interiores derecha similar a DIN 4973 (ISO 8), M20,
Vástago cuadrado: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	296330 20
GTIN	4045197884800
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

Vástago cuadrado	20 mm
para perforaciones a partir de Ø	34 mm
Longitud total	250 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de torneado