



Comprobador de tensión sin contacto



Datos de pedido

Número de pedido	473005
GTIN	095969290814
Clase de artículo	47H

Descripción

Ejecución:

Verificador de tensión compacto para detectar sin contacto conductores que llevan tensión.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

Aplicación:

Comprobación de cables, tomas de corriente, cajas de conexión, etc. Si la punta de medición se ilumina en rojo y suena un pitido, hay tensión.

Clase de protección IP: IP 40

Intervalo de indicación CA: 200 - 1000 V

Categoría de sobretensión: CAT IV / 1000 V

N.º de artículo pilas/baterías incluidas: 081561 LR3

Descripción técnica

Intervalo de indicación CA	200 - 1000 V
Clase de protección IP	IP 40
Categoría de sobretensión	CAT IV / 1000 V
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Comprobador de tensión sin contacto

Servicios

Calibración Comprobador de tensión

017870

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

081556 LR3

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

081561 LR3