

FLUKE.

**Comprobador de tensión y de continuidad, Tipo: T150****Datos de pedido**

Número de pedido	473090 T150
GTIN	095969610513
Clase de artículo	47H

**Descripción****Ejecución:**

Comprobador de tensión de dos polos con manejo monomanual ergonómico para tomas de corriente. Indicación del valor de medición con luz de fondo. Indicador de la batería - con la batería descargada se puede seguir indicando la tensión medida. Puntas de comprobación desplazables con indicador del desgaste. **Versión VDE**

**Función:**

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Aplicación:**

Para comprobación escalonada profesional de polaridad tensión y test de continuidad.

**Norma:**

**HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

**Descripción técnica**

Resistencia	0 - 1,99 k $\Omega$
Intervalo de indicación CC	6 - 690 V
Calibración	I1

Medición de frecuencia	40 - 400 Hz
Comprobación de polaridad	sí
Clase de protección IP	IP 64
Comprobación de continuidad	óptico / acústico
Comprobación de sentido del campo giratorio	sí
Categoría de sobretensión	CAT IV 600 V
Categoría de sobretensión	CAT III 690 V
Comprobación de fase	100V – 690V
Intervalo de indicación CA	6 - 690 V
Display	LED / LCD
Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba	sí
Iluminación de puntos de medición	sí
Función de linterna	sí
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Comprobador de tensión

## Servicios

Calibración Comprobador de tensión Tipo S	027120 S
Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S	027160 S

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------