

**HOLEX****Cuchilla de torno para acanalado derecha similar a DIN 263 (ISO 11), M20,  
Vástago cuadrado: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	297145 10
GTIN	4045197885593
Clase de artículo	22E

**Descripción****Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

**Aplicación:**

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

**Atención:**

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

**Descripción técnica**

Profundidad máxima de escotadura $t_{m\acute{a}x.}$	6 mm
Vástago cuadrado	10 mm
Anchura de filo	3 mm
para perforaciones a partir de $\varnothing$	25 mm
Longitud total	150 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de tornear