

HOLEX**Cuchilla de torno para acanalado derecha similar a DIN 263 (ISO 11), M20,
Vástago cuadrado: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	297145 16
GTIN	4045197885616
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

Vástago cuadrado	16 mm
Anchura de filo	5 mm
para perforaciones a partir de Ø	40 mm
Profundidad máxima de escotadura $t_{\text{máx.}}$	12 mm
Longitud total	180 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de tornear