

HOLEX**Cuchilla de torneado para roscas interiores derecha similar a DIN 283 (ISO 13), M20, Vástago cuadrado: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	297185 25
GTIN	4045197885753
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

para perforaciones a partir de Ø	55 mm
Vástago cuadrado	25 mm
Longitud total	250 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de torneado