


Garant**Boca superpuesta para módulos de sujeción torneados Péndulo, para tipo: 100****Datos de pedido**

Número de pedido	361133 100
GTIN	4045197885760
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento, templado y rectificado.

Aplicación:

Para el asiento de las mordazas suplementarias n.º 361140 – 361150.

Idóneo para:

Juego de mordazas de fijación de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Nota:

Recomendación de montaje en **módulo de sujeción fijo**. Boca opuesta adecuada n.º 361126.

Descripción técnica

Adecuado para el código de color	Xpent0
Altura de bocas C	40 mm
Altura h ₁	20 mm
Ángulo del péndulo	15 grados
Longitud de mordazas l	60 mm

Anchura de bocas b

100 mm

Tipo de producto

Mordazas para tornillos de banco