



Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 11 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 630950 11 |
| GTIN | 4018754000364 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 630929

Descripción técnica

| | |
|------------------|---------|
| Ø lado de salida | 15,5 mm |
| Longitud | 23 mm |
| Ancho de llave | 11 mm |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul |
| Perfil de salida | Vaso de 12 caras |
| Tipo de producto | Vaso |