



Cuchilla de torneado derecha similar a DIN 4980 (ISO 6), M20, Vástago cuadrado: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	296830 10
GTIN	4045197885487
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

Vástago cuadrado	10 mm
Longitud total	90 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de torneado