

Garant**Mesa rodante con superficie de carga regulable en altura TA9, Tipo: TA92****Datos de pedido**

Número de pedido	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

Construcción de acero soldado, plataforma de tablero de materia derivada con superficie resistente a los arañazos de color antracita. Mediante manivela **regulable en altura manualmente**. Aquí la superficie de carga se desplaza hacia arriba y hacia abajo con **4 columnas elevadoras mecánicas de husillo**. Mango con superficie de Haptoprene® de polipropileno tenaz, este se puede replegar hacia arriba para accionar la manivela. 2 ruedas fijas y 2 ruedas de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Lacado:

Plata y antracita, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Por motivos de seguridad no se puede montar ningún panel de chapa perforada.

Descripción técnica

Profundidad	509 mm
Anchura de superficie de carga	890 mm
Peso	67,6 kg
Intervalo de regulación de altura	680 - 970 mm

Altura de superficie de carga abajo	195 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Ø rueda	125 mm
Tipo	TA92
Capacidad de carga máxima	250 kg
Anchura	1040 mm
Profundidad superficie de carga	500 mm
Tipo de producto	Mesa rodante