

**Garant****Mesa rodante con superficie de carga regulable en altura TA9, Tipo: TA94****Datos de pedido**

Número de pedido	918557 TA94
GTIN	4045197885326
Clase de artículo	91T

**Descripción****Ejecución:**

Construcción de acero soldado, plataforma de tablero de materia derivada con superficie resistente a los arañazos de color antracita. Mediante manivela **regulable en altura manualmente**. Aquí la superficie de carga se desplaza hacia arriba y hacia abajo con **4 columnas elevadoras mecánicas de husillo**. Mango con superficie de Haptoprene® de polipropileno tenaz, este se puede replegar hacia arriba para accionar la manivela. 2 ruedas fijas y 2 ruedas de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

**Lacado:**

Plata y antracita, **con recubrimiento de polvo**.

**Nota:**

Por motivos de seguridad no se puede montar ningún panel de chapa perforada.

**Descripción técnica**

Profundidad superficie de carga	600 mm
Ø rueda	200 mm
Anchura de superficie de carga	1040 mm
Tipo	TA94

Capacidad de carga máxima	400 kg
Altura de superficie de carga abajo	270 mm
Intervalo de regulación de altura	760 - 1080 mm
Peso	88,2 kg
Anchura	1220 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Profundidad	609 mm
Tipo de producto	Mesa rodante