



Linterna LED para la cabeza, Denominación del fabricante: H8R



Datos de pedido

Número de pedido	081486 H8R
GTIN	4058205005623
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Linternas para la cabeza LED de alta calidad y de alta calidad. **Gran intensidad lumínica (600 lúmenes)** y compacta. **Focus monomanual** y compartimento de batería USB intercambiable y recargable. Luz trasera e indicador del estado de carga.

Clase de protección IP: IP X4

Clase de protección IP: IP X4

Corriente de alumbrado nivel 1: 600 lm

Corriente de alumbrado nivel 2: 250 lm

Duración de la iluminación nivel 1: 10 h

Duración de la iluminación nivel 2: 15 h

Advanced Focus System (AFS): sí

Descripción técnica

Quality Dress	H8R
Clase de protección IP	IP 54
Corriente de alumbrado	10 - 600 lm
Ø del cabezal	36 mm
Smart Light Technology (SLT)	sí
Advanced Focus System (AFS)	sí
Rapid Focus	sí

Tensión de batería	3,6 V
Anchura lámpara	20 - 150 m
Zona ATEX	ninguno
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón	no
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Peso	158 g
Duración ilumin.	10 - 120 h
Capacidad de la batería	3,2 A·h
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Iluminación atenuable	no