

bimos

Silla giratoria de trabajo, cuero artificial, con patín, baja, Color: BLACK**Datos de pedido**

Número de pedido	965306 BLACK
GTIN	4016849624440
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Asiento y respaldo con tapizado de cuero artificial, confortable y blando. Lavable y fácil de cuidar.

Acolchado cómodo y ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:**DIN 68877**

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 450 - 630 mm

Anchura de asiento: 460 mm

Profundidad de asiento: 470 mm

Altura del respaldo: 580 mm

Color material asiento: negro

Descripción técnica

Material superficie de asiento	Cuero artificial
Color material asiento	negro

Profundidad de asiento	470 mm
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Material pie en cruz	Acero
Altura del respaldo	580 mm
Peso	13,5 kg
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Anchura de asiento	460 mm
Modelo pie en cruz	Deslizante
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Serie	Work-Tec
Ejecución	sin ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Taco antideslizante (1 juego = 5 piezas)	963188
--	--------