

bimos

Silla giratoria de trabajo, cuero artificial, con patín y anillo de apoyo para los pies, alta, Color: BLACK**Datos de pedido**

Número de pedido	965308 BLACK
GTIN	4016849625522
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Asiento y respaldo con tapizado de cuero artificial, cómodo y blando. Lavable y fácil de cuidar.

Acolchado cómodo y ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:**DIN 68877**

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 590 - 860 mm

Anchura de asiento: 460 mm

Profundidad de asiento: 470 mm

Altura del respaldo: 580 mm

Color material asiento: negro

Descripción técnica

Altura del respaldo	580 mm
Anchura de asiento	460 mm

Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Peso	15,5 kg
Material pie en cruz	Acero
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Modelo pie en cruz	Deslizante con anillo de pie
Profundidad de asiento	470 mm
Color material asiento	negro
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Material superficie de asiento	Cuero artificial
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Serie	Work-Tec
Ejecución	altura de asiento alta
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	590 - 860 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Taco antideslizante (1 juego = 5 piezas)	963188
--	--------