

bimos

**Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con patines antideslizantes, baja,
Color: BLACK****Datos de pedido**

Número de pedido	965317 BLACK
GTIN	4016849625089
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo y transpirable. Acolchado ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

DIN 68877

Descripción técnica

Modelo pie en cruz	Deslizante
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Material superficie de asiento	tricot.###HOV000444
Material pie en cruz	Acero
Altura del respaldo	580 mm
Anchura de asiento	460 mm

Profundidad de asiento	470 mm
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Peso	13,5 kg
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Color material asiento	negro
Serie	Work-Tec
Ejecución	sin ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Taco antideslizante(1 juego = 5 piezas)	963188
---	--------