

bimos

**Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con patines antideslizantes, baja,  
Color: BLUE****Datos de pedido**

Número de pedido	965317 BLUE
GTIN	4016849625096
Clase de artículo	96B

**Descripción****Ejecución:**

Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo y transpirable. Acolchado ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

**Norma:****DIN 68877****Descripción técnica**

Material pie en cruz	Acero
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Modelo pie en cruz	Deslizante

Anchura de asiento	460 mm
Material superficie de asiento	tricot.###HOV000444
Peso	13,5 kg
Color material asiento	azul
Profundidad de asiento	470 mm
Altura del respaldo	580 mm
Serie	Work-Tec
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

---

## Accesorios

Taco antideslizante(1 juego = 5 piezas)	963188
---	--------