

bimos

Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con ruedas, baja, Color: BLACK**Datos de pedido**

Número de pedido	965318 BLACK
GTIN	4016849625621
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo y transpirable. Acolchado ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

DIN 68877

Descripción técnica

Material pie en cruz	Acero
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Anchura de asiento	460 mm
Peso	13,5 kg
Color material asiento	negro
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos

Profundidad de asiento	470 mm
Material superficie de asiento	tricot.###HOV000444
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Altura del respaldo	580 mm
Serie	Work-Tec
Ejecución	con ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Ruedas(1 juego = 5 piezas)	963187
----------------------------	--------