

bimos

Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con ruedas, baja, Color: BLUE**Datos de pedido**

Número de pedido	965318 BLUE
GTIN	4016849624457
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo y transpirable. Acolchado ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

DIN 68877

Descripción técnica

Profundidad de asiento	470 mm
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Material superficie de asiento	tricot.###HOV000444
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Material pie en cruz	Acero

Color material asiento	azul
Peso	13,5 kg
Altura del respaldo	580 mm
Anchura de asiento	460 mm
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Serie	Work-Tec
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Ruedas(1 juego = 5 piezas)	963187
----------------------------	--------