

bimos

**Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con patines y anillo de apoyo para los pies, alta, Color: BLACK****Datos de pedido**

Número de pedido	965319 BLACK
GTIN	4016849625508
Clase de artículo	96B

**Descripción****Ejecución:**

Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo y transpirable. Acolchado ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

**Norma:****DIN 68877****Descripción técnica**

Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Anchura de asiento	460 mm
Modelo pie en cruz	Deslizante con anillo de pie
Material pie en cruz	Plástico
Color material asiento	negro
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos

Peso	15,5 kg
Material superficie de asiento	tricot.###HOV000444
Altura del respaldo	580 mm
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Profundidad de asiento	470 mm
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Serie	Work-Tec
Ejecución	altura de asiento alta
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	590 - 860 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

---

## Accesorios

Taco antideslizante(1 juego = 5 piezas)	963188
---	--------