

bimos

Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con patines y anillo de apoyo para los pies, alta, Color: BLUE**Datos de pedido**

Número de pedido	965319 BLUE
GTIN	4016849625492
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo y transpirable. Acolchado ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:**DIN 68877****Descripción técnica**

Color material asiento	azul
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Altura del respaldo	580 mm
Material pie en cruz	Plástico
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas

Peso	15,5 kg
Profundidad de asiento	470 mm
Modelo pie en cruz	Deslizante con anillo de pie
Material superficie de asiento	tricot.###HOV000444
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Anchura de asiento	460 mm
Serie	Work-Tec
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	590 - 860 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Taco antideslizante(1 juego = 5 piezas)	963188
---	--------