

**KERN****Balanza colgante tipo HCB, Intervalo de pesaje máximo: 1000kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479435 1000
GTIN	4045761152762
Clase de artículo	47D

**Descripción****Ejecución:**

- Manejo sencillo por medio de 3 botones.
- Con botón de tara, montar el depósito vacío y poner a cero el indicador.
- Botón Hold, el indicador puede detenerse durante 5 segundos.
- Unidad de pesaje conmutable a kg, N y lb.

**Suministro:**

Incluye mosquetón de acero fino, gancho en S de acero fino (no como estándar en los tam. 500 / 1000) y 3 pilas n.º 081561 tam.LR6.

**Partes opcionales:**

Grillete y gancho con cierre de seguridad a petición.

**Descripción técnica**

Carcasa anchura	80 mm
Lectura	2000 g
Peso neto	0,55 kg
Carcasa altura	150 mm

Calibración	Precio a petición
Intervalo de pesaje máximo	1000 kg
Carcasa profundidad	48 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Cantidad de pilas contenidas	3
Suministro de energía	con pilas
Quality Dress	HCB
Tipo de producto	Balanza colgante/de grúa

---

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------