

KERN**Balanza compacta tipo ECB, Intervalo de pesaje máximo: 50000g****Datos de pedido**

Número de pedido	479452 50000
GTIN	4045761161443
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

Amplia pantalla LCD con luz de fondo (altura de las cifras 21 mm). Placa de pesaje de acero fino. Manejo sencillo por medio de 2 botones.

- **Función de tara (función de acumulación de pesajes) para la puesta a cero sencilla de la indicación.**
- **Funcionamiento a pila, parada automática después de 3 minutos.**
- **Posibilidad de conexión de adaptador de red.**

Partes opcionales:

6 pilas n.º 081561, tamaño LR6; adaptador de red o batería a petición.

Descripción técnica

Dimensiones de la placa de pesaje	320×260
Peso neto	2,6 kg
Intervalo de pesaje máximo	50000 g
Anchura	320 mm
Lectura	20 g
Altura	60 mm
Profundidad	300 mm
Cantidad de pilas contenidas	2

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Suministro de energía	con pilas
Calibración	K2
Tipo de producto	Balanza compacta

Servicios

Calibración DAkkSBalanza Intervalo de pesaje máximo 50	027710 50
CalibraciónBalanza Intervalo de pesaje máximo 50 kg	027700 50

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------