

KERN**Sistema de recuento, tipo CCS, Intervalo de pesaje máximo: 60kg**

Datos de pedido

Número de pedido	479542 60
GTIN	4045761153288
Clase de artículo	47D

Descripción

Ejecución:

- **Balanza cuentapiezas precisa con optimización de referencia automática (afina el valor medio de peso de la pieza progresivamente).**
- **Cantidad y peso meta programable con señal acústica.**
- **Memoria total de cantidades para sumar las piezas de recuento idénticas en piezas totales y peso total.**
- **Cantidad o peso de referencia seleccionable.**
- **Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.**
- **Programa de ajuste CAL: para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).**
- **Cambio de indicación de unidades a peso.**

Sistema de recuento constituido por una **balanza de referencia y una balanza para cantidades (balanza de plataforma)** con cable de conexión de 2,0 m.

Suministro:

Incluido adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora para balanza de referencia.

Partes opcionales:

Batería interna, lámpara indicadora a petición.

Nota:

Para la calibración, seleccione las dos posiciones ofrecidas, ya que deben calibrarse tanto la balanza de referencia como la balanza de cantidades (balanza de plataforma).

Descripción técnica

Tiempo de respuesta	2 s
Profundidad	350 mm
Balanza de plataforma profundidad	400 mm
Intervalo de pesaje máximo	0 - 60 kg
Peso de unidad mínimo	1 g
Anchura	320 mm
Linealidad	±0,2 g
Balanza de plataforma anchura	500 mm
Balanza de plataforma altura	137 mm
Reproducibilidad	0,1 g
Lectura	0,1 g
Peso neto	13 kg
Altura	125 mm
Dimensiones de la placa de pesaje	294×225 mm
Lectura balanza para cantidades	2 g
Suministro de energía	a batería
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Balanza cuentapiezas