

**Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 30X32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	610950 30X32
GTIN	4045197159397
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Anchura de llave $a_1$	30 mm
Anchura de boca máximo $b_2$	70 mm
Anchura de boca máximo $b_1$	66 mm
Anchura de llave $a_2$	32 mm
altura máxima de boca $h$	10 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave $L$	299 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados

Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave