



Juegos de llaves de dos bocas delgadas, cromado sobre níquel, Cantidad de llaves: 15T



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 612400 15T |
| GTIN | 4018754080557 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

Aplicación:

Especialmente apropiado para trabajos de montaje en zonas estrechas.

Material:

Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Suministro:

1 llave pequeña de dos bocas de cada n.º 612200/ 612205: Tam. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 en estuche enrollable de tela

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Cantidad de llaves | 15 |
| Embalaje | Bolsillo plegable |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Posición de la boca 1 | 15 grados |
| Posición de la boca 2 | 75 grados |
| Material | Acero Alloy al cromo |
| Superficie | cromado sobre níquel |

Tipo de producto

Llave

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 10 mm | 612200 10 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 4,5 mm | 612200 4,5 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 6 mm | 612200 6 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 12 mm | 612200 12 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 8 mm | 612200 8 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 5,5 mm | 612200 5,5 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 14 mm | 612200 14 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 3,5 mm | 612200 3,5 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 3,2 mm | 612200 3,2 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 7 mm | 612200 7 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 9 mm | 612200 9 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 4 mm | 612200 4 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 5 mm | 612200 5 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 13 mm | 612200 13 |
| Llave de dos bocas pequeña Ancho de llave 11 mm | 612200 11 |