

**Juego de llave de dos bocas, cromadas, Cantidad de llaves: 13****Datos de pedido**

Número de pedido	610960 13
GTIN	4045197459596
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Suministro:

1 llave de dos bocas de cada n.º 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Tam. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Descripción técnica

Cantidad de llaves	13
Medidas anchos de llave	métrico
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
Superficie	cromadas
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave de dos bocas Ancho de llave 30X34 mm	610950 30X34
Llave de dos bocas Ancho de llave 20X22 mm	610950 20X22
Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610950 8X9
Llave de dos bocas Ancho de llave 16X17 mm	610950 16X17
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610950 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610950 10X11
Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610950 12X13
Llave de dos bocas Ancho de llave 6X7 mm	610950 6X7
Llave de dos bocas Ancho de llave 24X26 mm	610950 24X26
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X19 mm	610950 18X19
Llave de dos bocas Ancho de llave 36X41 mm	610950 36X41
Llave de dos bocas Ancho de llave 21X23 mm	610950 21X23
Llave de dos bocas Ancho de llave 27X32 mm	610950 27X32