



## Tool24 Smartline – Armario vertical equipado con alojamientos para herramientas, Para mangos de herramientas: C4



### Datos de pedido

Número de pedido	979100 C4
GTIN	4045197885913
Clase de artículo	9SA

### Descripción

#### Ejecución:

Sistema de salida de mercancías flexible para almacenar, distribuir y gestionar herramientas de arranque de virutas y montaje, medios de medición, artículos de protección en el trabajo y una gran variedad de artículos de consumo. Los sistemas maestros se pueden ampliar con los armarios de ampliación opcionales (sistema esclavo). Mediante los paquetes de software de petición individual son los sistemas hechos exactamente a medida de sus necesidades. Los departamentos extraíbles están guiados por el fondo y dotados de un cierre centralizado. (Se puede utilizar como desbloqueo de emergencia). Los bastidores galvanizados por inmersión en caliente de los departamentos extraíbles están perforados frontalmente a intervalos de 37 mm para el asiento de soportes de herramientas, rieles soporte y chapas perforadas. Las bandejas telescópicas verticales van provistas de un seguro de extracción individual. Los departamentos extraíbles se abren automáticamente. Así se puede garantizar un acceso más rápido a las herramientas.

#### Aplicación:

Sistema de salida de mercancías automático para almacenar y gestionar herramientas y accesorios.

#### Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, departamentos extraíbles azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

**Nota:**

Los armarios verticales solo se pueden instalar en suelos absolutamente horizontales. Están preparados para la fijación al suelo o a la pared, y han de asegurarse forzosamente contra vuelco. Estos armarios verticales solo se pueden utilizar en combinación con un Tool24 Smartline Mastersystem 979000 S11M o 979000 S11M-EN.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Departamento vertical capacidad de carga: 600 kg

Altura: 2000 mm

Anchura: 717 mm

Profundidad: 750 mm

Bandeja telescópica vertical cajón anchura: 155 mm

Departamento vertical extraíble, altura útil: 1750 mm

Cantidad de departamentos extraíbles: 4

## Descripción técnica

Peso	320 kg
Altura	2000 mm
Profundidad	750 mm
Anchura	717 mm
Bandeja telescópica vertical cajón anchura	155 mm
Cantidad de departamentos extraíbles	4
Departamento vertical capacidad de carga	600 kg
Modelo bandeja telescópica vertical	guiado por el suelo
Cantidad portaherramientas	192
Cantidad soportes para herramientas n.º 970130	24
Distancia del eje A	82 mm
Departamento vertical extraíble, altura útil	1750 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	2400 kg
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Sistema de salida de mercancías

