



## Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 24X26mm



### Datos de pedido

Número de pedido	610950 24X26
GTIN	4045197281401
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

### Descripción técnica

Anchura de llave $a_1$	24 mm
Anchura de boca máximo $b_2$	58 mm
altura máxima de boca $h$	9 mm
Anchura de llave $a_2$	26 mm
Anchura de boca máximo $b_1$	54 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave $L$	265 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados

Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave