

**Tool24 PickOne – Mastersystem EN, Cantidad de compartimentos totales: 640****Datos de pedido**

Número de pedido	979210 640
GTIN	4045197886033
Clase de artículo	9SA

**Descripción****Ejecución:**

Sistema de salida de mercancías con sistema de tambor innovador para garantizar una retirada individual segura de cada uno de los artículos. Retirada de mercancías muy rápida mediante tiempos de acceso cortos, compartimento de apertura automática y señal óptica en el compartimento de retirada correcto. El tambor del Tool24 PickOne está a la venta con 4 tamaños de compartimento diferentes como configuración estándar y con una capacidad de carga de más de 1000 kg, diseñado especialmente para el uso industrial. Instalación flexible de una Touchscreen gracias a las paredes laterales edificadas a ambos lados.

El Mastersystem se puede ampliar con otros Slavesystem y se puede combinar con todas las variantes de hardware Tool24. Cantidad máxima de los almacenes, ideal para distribuir artículos de pequeño volumen como plaquitas de corte.

**Suministro:**

Pantalla táctil de 22 pulgadas, escáner de códigos de barras, PC incluido paquete de software Basic, sistema operativo en inglés.

**Lacado:**

Frontal gris claro RAL 7035, cuerpo azul señal RAL 5005 con **recubrimiento de polvo**.

**Nota:**

El tambor del Tool24 PickOne se puede configurar y personalizar al cliente una vez con 4 tamaños de compartimentos diferentes para cada cartera de salida de artículo. Pregunte a su asesor experto.

Las indicaciones de peso son sin PC ni pantalla.

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9 mm

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm

Anchura: 1080 mm

Profundidad: 875 mm

Número de compartimientos A: 640

Peso: 275 kg

## Descripción técnica

Peso	275 kg
Anchura	1080 mm
Altura	2000 mm
Profundidad	875 mm
Número de compartimientos A	640
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003