



Tool24 PickOne – Slavesystem, Cantidad de compartimentos totales: 448



Datos de pedido

Número de pedido	979220 448
GTIN	4045197886088
Clase de artículo	9SA

Descripción

Ejecución:

Sistema de salida de mercancías con sistema de tambor innovador para garantizar una retirada individual segura de cada uno de los artículos. Retirada de mercancías muy rápida mediante tiempos de acceso cortos, compartimento de apertura automática y señal óptica en el compartimento de retirada correcto. El tambor del Tool24 PickOne está a la venta con 4 tamaños de compartimento diferentes como configuración estándar y con una capacidad de carga de más de 1000 kg, diseñado especialmente para el uso industrial. Instalación flexible de una Touchscreen gracias a las paredes laterales edificadas a ambos lados.

El Mastersystem se puede ampliar con otros Slavesystem y se puede combinar con todas las variantes de hardware Tool24. 4 variantes especializadas, ideal para la distribución de artículos de distinto tamaño y distintos portafolios de distribución.

Lacado:

Frontal gris claro RAL 7035, cuerpo azul señal RAL 5005 con **recubrimiento de polvo**.

Nota:

El tambor del Tool24 PickOne se puede configurar y personalizar al cliente una vez con 4 tamaños de compartimentos diferentes para cada cartera de salida de artículo. Pregunte a su asesor experto.

Las indicaciones de peso son sin PC ni pantalla.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg
Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg
Altura: 2000 mm
Anchura: 1080 mm
Profundidad: 875 mm
Número de compartimientos A: 320
Número de compartimientos B: 32
Número de compartimientos C: 64

Descripción técnica

Altura	2000 mm
Profundidad	875 mm
Peso	275 kg
Anchura	1080 mm
Número de compartimientos A	320
Número de compartimientos B	32
Número de compartimientos C	64
Número de compartimientos D	32
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003