



## Carraca de dientes finos "Zyklop Speed" conmutable, 3/8 pulgada, con cabeza basculante y expulsor



### Datos de pedido

Número de pedido	635190
GTIN	4013288121875
Clase de artículo	63F

### Descripción

#### Ejecución:

**Cabeza de carraca basculante libremente** con posiciones de enclavamiento definidas a 0° (utilización como un destornillador) y por ambos lados en las posiciones de 75° y 90°. Ángulo de trabajo de 5° con expulsor y palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

#### Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

#### Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Número de dientes: 72

### Descripción técnica

Quality Dress	8000 B
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Longitud total	199 mm
Número de dientes	72
Ángulo de trabajo	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Tipo de producto

Carraca