

**Juego de llave de dos bocas, Cantidad de llaves: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	611000 8
GTIN	4018754057535
Clase de artículo	63A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

Suministro:

1 llave de dos bocas de cada n.º 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Tam. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22

Descripción técnica

Cantidad de llaves	8
Medidas anchos de llave	métrico
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610100 12X13
Llave de dos bocas Ancho de llave 6X7 mm	610100 6X7
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610100 10X11
Llave de dos bocas Ancho de llave 19X22 mm	610100 19X22
Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610100 8X9
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610100 14X15
Soporte para htas. de plástico Para cantidad de llaves 8	611500 8
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X21 mm	610100 18X21
Llave de dos bocas Ancho de llave 16X17 mm	610100 16X17