



Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 7mm



Datos de pedido

Número de pedido	637000 7
GTIN	4018754001903
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha con perfil **AS-Drive** para la protección de tornillos y tuercas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 637029

Descripción técnica

Ancho de llave	7 mm
Longitud	24 mm
Ø lado de salida	10,5 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul

Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto	Vaso