



## Juego de llave de dos bocas, Cantidad de llaves: 10



### Datos de pedido

Número de pedido	611000 10
GTIN	4018754057542
Clase de artículo	63A

### Descripción

**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

**Suministro:**

1 llave de dos bocas de cada n.º 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Tam. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

### Descripción técnica

Cantidad de llaves	10
Medidas anchos de llave	métrico
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
Tipo de producto	Llave

## Accesorios

Soporte para herramientas de plástico con brida de cierre Para cantidad de llaves 11	611700 11
Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610100 8X9
Llave de dos bocas Ancho de llave 20X22 mm	610100 20X22
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610100 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 16X17 mm	610100 16X17
Llave de dos bocas Ancho de llave 21X24 mm	610100 21X24
Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610100 12X13
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X19 mm	610100 18X19
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610100 10X11
Llave de dos bocas Ancho de llave 27X30 mm	610100 27X30
Llave de dos bocas Ancho de llave 6X7 mm	610100 6X7