

PneidInghaus

Cizalla de palanca para chapa, Modelo: 1BR/6**Datos de pedido**

Número de pedido	769930 1BR/6
GTIN	2050001933386
Clase de artículo	76L

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de cizalla estable de acero bonificado. Carro portacuchillas oscilante sin holgura (con solo ligeras pérdidas por fricción), cuchilla de acero para herramientas especial, templado de forma especial y rectificado. Brazo de palanca con resorte de compensación del peso como protección contra accidentes, todos los pivotes reajustables, todos los modelos con pisador regulable en continuo.

Con transmisión de palanca acodada. Corta chapa y acero redondo.

Lacado:

Rojo marrón.

Nota:

- **En caso de pedidos posteriores de cuchillas de recambio se necesitan los siguientes datos: Producto, modelo; a ser posible, también número de máquina o esquema acotado preciso.**
- **Atención: La capacidad de corte indicada es la capacidad de corte máxima. En caso de solicitud permanente en la gama de corte más alta, recomendamos el modelo de tamaño inmediatamente superior.**
- **Los datos de rendimiento de corte están referidos a material con una resistencia a la tracción de 450 N/mm².**

Descripción técnica

Capacidad de corte Ø de acero redondo	hasta 13 mm
Longitud de la cuchilla arriba	211 mm
Modelo	1BR/6
Capacidad de corte, grosor de chapa	hasta 6 mm
Longitud cuchilla abajo	180 mm
Peso	19 kg
Tipo de producto	Alicate cortante

Accesorios

Cuchilla de recambio para chapa (cuchilla inferior) Modelo 1BR/6	769934 1BR/6
Muelle de seguridad de palanca Adecuada para el modelo 1BR6/3	769933 1BR6/3
Muelle de seguridad de palanca Adecuada para el modelo 1BR/6	769931 1BR/6
Cuchilla de recambio para chapa (cuchilla superior) Modelo 1BR/6	769932 1BR/6