



Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor



Datos de pedido

Número de pedido	635120
GTIN	4045197162656
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 3 / 8 pul

Longitud total: 195 mm

Número de dientes: 38

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Longitud total	195 mm
Número de dientes	38
Ángulo de trabajo	9,5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

