



Juego de llave de dos bocas, Cantidad de llaves: 7ZOLL



Datos de pedido

Número de pedido	611000 7ZOLL
GTIN	4018754080762
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

Suministro:

1 llave de dos bocas de cada n.º 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 7/8×15/16; 1,1/8×1,5/16 pulgadas en estuche enrollable de tela

Descripción técnica

Cantidad de llaves	7
Medidas anchos de llave	anglosajona
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 3	610120 3
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 13	610120 13
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 8	610120 8
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 1	610120 1
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 22	610120 22
Soporte para htas. de plástico Para cantidad de llaves 8	611500 8
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 32	610120 32
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 16	610120 16
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 5	610120 5