

**Juego de llave de dos bocas, Cantidad de llaves: 11ZOLL****Datos de pedido**

Número de pedido	611000 11ZOLL
GTIN	4018754080779
Clase de artículo	63A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

**Suministro:**

1 llave de dos bocas de cada n.º 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16; 1,1/8×1,5/16 pulgadas en estuche enrollable de tela

**Descripción técnica**

Cantidad de llaves	11
Medidas anchos de llave	anglosajona
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
Tipo de producto	Llave

**Accesorios**

Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 19	610120 19
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 8	610120 8
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 22	610120 22
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 32	610120 32
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 1	610120 1
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 3	610120 3
Soporte para htas. de plástico Para cantidad de llaves 12	611500 12
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 13	610120 13
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 9	610120 9
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 10	610120 10
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 16	610120 16
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 18	610120 18
Llave de dos bocas, pulgadas Tipo 5	610120 5